



Munkaáramú kioldó tekercs ST MX 110-130V AC/DC GV4

GV4AS137

Nettó listaár: 23 357,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék Rövid Neve	MX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Feszültségkioldó
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád Kompatibilitása	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys CAD
Feszültségkioltási Típus	Munkaáramú kioldó
Vezérlőkör Feszültség	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	130 V megfelel IEC 60947-1
Küszöb Kioldási Feszültség	0,7...1,1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening
Impulzus Időtartama	>= 20 ms
Szerelési Mód	Belső szerelés
Bekapcsolási Túláram Va-Ban	6 VA
Bekapcsolási Túláram W-Ben	4 W
Tartási Áramfogyasztás Va-Ban	10 VA
Tartási Áramfogyasztás W-Ben	1 W
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Üzemidő	< 50 ms
Csatlakozás Típusa	Rugós típusú kapcsok 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezetékhoosszúság	8 mm

Környezet

Mennyiség Készletenként	1 darab
-------------------------	---------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	6,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megfigyelésének megállapítására felhasználni

1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	64,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,000 cm
2. Csomag Szélessége	13,000 cm
2. Csomag Hossza	18,500 cm
2. Csomag Súlya	696,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	10
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1,120 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)