



Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 24V AC/DC GV4

GV4AU027

Nettó listaár: 27 546,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék Rövid Neve	MN
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Feszültségkioldó
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád Kompatibilitása	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys CAD
Feszültségkioltási Típus	Feszültséghiány-kioldás
Vezérlőkör Feszültség	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	24 V megfelel IEC 60947-1
Küszöb Kioldási Feszültség	< 0.35 Un failsafe opening 0,35...0,7 Un possible opening 0,85...1,1 Un enabled closing
Szerelési Mód	Belső szerelés
Bekapcsolási Túláram Va-Ban	7 VA
Bekapcsolási Túláram W-Ben	2 W
Tartási Áramfogyasztás Va-Ban	7 VA
Tartási Áramfogyasztás W-Ben	2 W
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Üzemidő	< 50 ms
Csatlakozás Típusa	Rugós típusú kapcsok 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezetékhoosszúság	8 mm

Környezet

Mennyiség Készletenként	1 darab
-------------------------	---------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,35 cm
1. Csomag Szélessége	8,636 cm
1.Csomag Hossza	3,81 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	63,504 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9 cm
2. Csomag Szélessége	13 cm
2. Csomag Hossza	18,5 cm
2. Csomag Súlya	690 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	10
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	1,12 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)