Termékadatlap

Műszaki adatok

Segédérintkező blokk, homloklapi, Z+NY

GVAE11

Nettó listaár: 4 504,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék Rövid Neve	GVAED
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Termék Kompatibilitása	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Szerelési Hely	Mellső oldal
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO + 1 NC
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 250 V megfelel IEC 60947-1
Ue Névleges Üzemi Feszültség	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	2,5 A
Mechanikai Tartósság	100000 ciklus
Minimális Kapcsolóáram	5 mA
Minimális Kapcsolófeszültség	17 V
Védelem Típusa	GL biztosító 10 A GB2 megszakító 10 A
Névleges Üzemi Teljesítmény Va-Ban	120 VA -110…120 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 120 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 48 VA -24 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 60 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges Üzemi Teljesítmény W-Ben	15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Meghúzási Nyomaték	1,4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	11 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	29 mm
Nettó Súly	0,02 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,200 cm
1. Csomag Szélessége	6,000 cm
1.Csomag Hossza	7,000 cm
1. Csomag Súlya	17,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	6,200 cm
2. Csomag Szélessége	12,000 cm
2. Csomag Hossza	7,400 cm
2. Csomag Súlya	174,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	220
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	4,123 kg

Garancia

Garancia	18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azirán, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO_2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Részletek a Green Premium programról >

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >

Átláthatóság

RoHS/REACh

Jólléti teljesítmény

- Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentes
- Mérgező Nehézfémtől Mentes
- Higanymentes
- Rohs Korlátozás Alóli Kivétel — Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACh nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ