



Munkaáramú kioldó

GVAS207

Nettó listaár: 12 241,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Shunt utazás
Készülék Rövid Neve	GVAU

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	TeSys GV2MP TeSys GV2MC TeSys GV2LC TeSys GV2PC TeSys GV3ME TeSys GV3P TeSys Deca
Vezérlőkör Feszültség	200 V AC 50 Hz 200...220 V AC 60 Hz
Vezérlőáramkör Feszültség Korlátok	0,7...1,1 Un
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC megfelel IEC 60947-1 600 V AC megfelel UL 60947-4-1 600 V AC megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
Küszöb Bekapcsolási Feszültség	0,75...0,2 Un
Bekapcsolási Túláram Va-Ban	14 VA AC
Bekapcsolási Túláram W-Ben	10,5 W
Tartási Áramfogyasztás Va-Ban	5 VA AC
Tartási Áramfogyasztás W-Ben	1,6 W
Üzemidő	10...15 ms megfelel IEC 60947-1
Munkaszakaszc Tényező	100 %
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...2,5 mm²tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm²tömör Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...2,5 mm²rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...2,5 mm²rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...1,5 mm²rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási Nyomaték	< 1.4 N.m mellett csavaros csatlakozás
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus GV3P és GV3L 30000 ciklus GV3P és GV3L
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Magasság	89 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	66 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,105 kg
Szín	Sötétszürke

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	9,500 cm
1. Csomag Súlya	112,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	42
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	4,948 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	672
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	87,168 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ