

Termékadatlap

Műszaki adatok



Feszültségcsökkenési kioldó, 220..240V 50Hz

GVAU225

Nettó listaár: 13 202,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék Rövid Neve	GVAX

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	TeSys GV2MP TeSys GV2MC TeSys GV2LC TeSys GV2PC TeSys GV3ME TeSys GV3P TeSys Deca
Vezérlőkör Feszültség	220...240 V AC 50 Hz
Vezérlőáramkör Feszültség Korlátok	0.85...1.1 Un
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC megfelel IEC 60947-1 600 V AC megfelel UL 60947-4-1 600 V AC megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
Küszöb Bekapcsolási Feszültség	0,7...0,35 Un
Bekapcsolási Túláram Va-Ban	12 VA AC
Bekapcsolási Túláram W-Ben	8 W
Tartási Áramfogyasztás Va-Ban	3,5 VA AC
Tartási Áramfogyasztás W-Ben	1,1 W
Üzemidő	10...15 ms megfelel IEC 60947-1
Munkaszakaszc Tényező	100 %
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...2,5 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...2,5 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...2,5 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...1,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...1,5 mm ² rugalmas kábelvéggel
Meghúzási Nyomaték	< 1.4 N.m mellett csavaros csatlakozás
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus GV3P és GV3L 30000 ciklus GV3P és GV3L
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Magasság	89 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	66 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,105 kg
Szín	Sötétszürke

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,800 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	9,500 cm
1. Csomag Súlya	108,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	42
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	4,878 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ