



## Feszültsécsökkenési kioldó

GVAU226

Nettó listaár: 13 202,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                 | Thalassa<br>TeSys Deca      |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Feszültségcsökkenési kioldó |
| Készülék Rövid Neve          | GVAX                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád Kompatibilitása       | TeSys GV2MP<br>TeSys GV2MC<br>TeSys GV2LC<br>TeSys GV2PC<br>TeSys GV3ME<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vezérlőkör Feszültség              | 220...240 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vezérlőáramkör Feszültség Korlátok | 0.85...1.1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség | 690 V AC megfelel IEC 60947-1<br>600 V AC megfelel UL 60947-4-1<br>600 V AC megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Küszöb Bekapcsolási Feszültség     | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bekapcsolási Túláram Va-Ban        | 12 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bekapcsolási Túláram W-Ben         | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tartási Áramfogyasztás Va-Ban      | 3,5 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tartási Áramfogyasztás W-Ben       | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Üzemidő                            | 10...15 ms megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Munkaszakaszc Tényező              | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Csatlakozás Típusa                 | Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...2,5 mm <sup>2</sup> tömör<br>Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm <sup>2</sup> tömör<br>Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> rugalmas nélkül<br>Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> rugalmas nélkül<br>Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel<br>Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel |
| Meghúzási Nyomaték                 | < 1.4 N.m mellett csavaros csatlakozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mechanikai Tartósság               | 10000 ciklus GV3P és GV3L<br>30000 ciklus GV3P és GV3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mennyiség Készletenként            | 10 darabos készlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magasság                           | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szélesség                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mélység                            | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |             |
|------------|-------------|
| Nettó Súly | 0,105 kg    |
| Szín       | Sötétszürke |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 8,3 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                    | 9,1 cm   |
| 1.Csomag Hossza                         | 3,5 cm   |
| 1. Csomag Súlya                         | 117,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S01      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 16       |
| 2.Csomag Magassága                      | 15,0 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 15,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,0 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 2,056 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |