



Galaxy VM UPS moduláris akkuszekrény, széles (akár 12 string)

GVMMODBCW

Áttekintés

Bemutató	Széles moduláris akkumulátor szekrény max. 12 darabos moduláris akkumulátor fűző befogadására.
Átfutási Idő	Általában két héten belül kiszállítják

Fő jellemzők

Main Input Voltage	480 V 3 fázis
Akkumulátor Típusa	VRLA
Tartozék	Szerelési útmutató

Akkumulátorok és üzemidő

Akkumulátorcsere	Akkumulátorszekrény
Üres Akkumulátornyílások	12
Előtelepített Akkumulátorok	0
Készülék Felszerelése	Zárt akkumulátor doboz
Akkumulátor Feszültsége	480 V

Fizikai

Szín	Fehér
Magasság	197 cm
Szélesség	70 cm
Mélység	85,4 cm
Nettó Súly	210 kg

Bemenet

Hálózati Frekvencia	40 – 70 Hz
---------------------	------------

Megfelelőség

Szabványok	EN/IEC 62040-3 FCC part 15 class B OSHPD UL 1778 4. kiadás
------------	---

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Működési Magasság	0...3600 m

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...40 °C
Tárolási Magasság	0,00...14999,82 m
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	215 cm
1. Csomag Szélessége	106 cm
1.Csomag Hossza	99 cm
1. Csomag Súlya	252 kg

Garancia

Garancia	1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal
----------	--

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Energiahatékony Take-back Átláthatóság

Erőforrás-teljesítmény

✓ Energiahatékony Termék

✓ Take-Back Program Available

Jólléti teljesítmény

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)