

Magelis rack PC, HDD 500GB, 2GB DDR3, W7, Intel Core G850 dual-core 2,9GHz, 2U



HMIRSOHPA3W01

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. szept. 20.

⚠ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2025. dec. 31.

⚠ **Elavult termék**

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ipari PC polc
Készülék Rövid Neve	PC 2U Universal polc
Termékcsalád Kompatibilitása	IHC
Processzor Neve	Intel iCore G850, dual core 2,9 GHz L3 cache 2 MB
Chipset Típus	Intel G850
Storage Slots	1 belső lemeztároló (SATA3) 2 üzem közben lemeztárolók (SATA2)
Adattároló Berendezés	500 GB belső Enterprise HDD - hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
MemóriaLeírás	2 GB RAM DDR3 belső in 1 csatlakozónylás(ok) (kézi visszaállítással) 32 GB-ig RAM DDR3 belső in 4 csatlakozónylás(ok)

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek Száma	1 PCI 2 PCI express 8x
Meghajtó Típusa	DVD-RW
Videovezérlő Típusa	Intel HD Graphics
Kijelző Felbontása	2048 x 1536 pixel
Figyelő Időzítő	1...255 ms
Hűtés Típusa	3 ventilátorok sebességszabályozóval
Integrált Csatlakozás Típusa	4 USB 3.0 port 2 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232 1 VGA 1 DVI videó port 2 USB 2.0 port 1 mikrofon bemenet 1 audió vonali kimenet 4 COM1 soros vonal (opcionális) - dugó SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (sebesség: 10/100/1000 Mbit/s)
Kapcsolási Alkalmazás	Nyitott ház
Operációs Rendszer	Windows 7 64-bit (WES 7 Premium) - többnyelvű
Szoftvercsomag	Víjeo Designer run time demo run time demo licensz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licensz szükséges
Alaplap Típusa	Micro ATX
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...277 V AC tápegység PoE

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Teljesítmény W-Ban	300 W
Rögzítés	19"-os oszlop
Mélység	480 mm
Magasság	88 mm
Szélesség	482 mm
Nettó Súly	12,2 kg

Környezet

Termékbizonyítvány	CCC EAC CULus 508
Szabványok	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC part 15 class A UL 61010
Minőségi Címkék	CE
Irányelvek	2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C megfelel IEC 60068-2-27
Relatív Páratartalom	10...85 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-8
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C megfelel IEC 60068-2-27
Rezgési Ellenállás	0.035 mm (f = 5...500 Hz) működés megfelel IEC 60068-2-6, Fc tesztek 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,8 cm
1. Csomag Szélessége	48,0 cm
1.Csomag Hossza	48,2 cm
1. Csomag Súlya	12,2 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	75 cm
2. Csomag Szélessége	40 cm
2. Csomag Hossza	80 cm
2. Csomag Súlya	81,7 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)


Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions Drawings

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting and Clearance

Mounting

Unit Designed for M4 Screws

