

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis rack PC, SSD 128GB, 4GB DDR3, W7, Intel Xeon E3-1225 q-core 3,1GHz, 4U

HMIRSPFXA6701

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2021. szept. 20.

⚠ **A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:** 2025. jún. 30.

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ipari PC polc
Készülék Rövid Neve	PC 4U Performance polc
Termékcsalád Kompatibilitása	IHC
Processzor Neve	Intel Xeon quad-core 1225 3,1 GHz L3 cache 8 MB
Storage Slots	1 belső lemeztároló (SATA3) 4 üzem közben lemeztárolók (SATA2)
Adattároló Berendezés	128 GB belső SSD - hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával 2000000 óra mtbf
Memórialéírás	32 GB-ig RAM DDR3 belső in 4 csatlakozónyílás(ok) 4 GB RAM DDR3 belső in 1 csatlakozónyílás(ok) (kézi visszaállítással)

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek Száma	3 PCI 4 PCI express 16x
Meghajtó Típusa	DVD-RW
Videovezérlő Típusa	Intel HD Graphics 2500
Kijelző Felbontása	2048 x 1536 pixel
Figyelő Időzítő	1...255 ms
Hűtés Típusa	2 ventilátorok sebességszabályozóval
Integrált Csatlakozás Típusa	1 VGA 1 DVI videó port 2 USB 3.0 port 1 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232 1 mikrofon bemenet 1 audió vonali kimenet 4 USB 2.0 port 4 COM1 soros vonal (opcionális) - dugó SUB-D 9 2 Ethernet - RJ45 (sebesség: 10/100/1000 Mbit/s)
Kapcsolási Alkalmazás	Nyitott ház
Operációs Rendszer	Windows 7 64 bits Ultimate - többnyelvű
Szoftvercsomag	Vijeo XD run time demo run time demo licenz szükséges Citect SCADA DVD licenz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licenz szükséges
Alaplap Típusa	ATX
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...277 V AC tápegység PoE

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Teljesítmény W-Ban	500 W
Rögzítés	19"-os oszlop
Mélység	601,4 mm
Magasság	172,7 mm
Szélesség	482 mm
Nettó Súly	20,8 kg

Környezet

Termékbizonyítvány	CCC EAC CULus 508
Szabványok	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC part 15 class A UL 61010
Minőségi Címkék	CE
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C megfelel IEC 60068-2-27
Relatív Páratartalom	10...85 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-8
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C megfelel IEC 60068-2-27
Rezgési Ellenállás	0.035 mm (f = 5...500 Hz) működés megfelel IEC 60068-2-6, Fc tesztek 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	33,02 cm
1. Csomag Szélessége	57,15 cm
1.Csomag Hossza	77,47 cm
1. Csomag Súlya	24,17 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions Drawings

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting and Clearance

Mounting

Unit Designed for M4 Screws

