



Magelis rack PC, 2xHDD 500GB, 8GB ECC, WS 2012 R2, Intel Xeon quad 3,1GHz, 4U

HMIRSPSXR6T01

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2021. szept. 20.

⚠ **A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:** 2025. jún. 30.

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ipari PC polc
Készülék Rövid Neve	PC 4U Performance polc
Termékcsalád Kompatibilitása	IHC
Processzor Neve	Intel Xeon quad-core 1225 3,1 GHz L3 cache 8 MB
Storage Slots	1 belső lemeztároló (SATA3) 4 üzem közben lemeztárolók (SATA2)
Adattároló Berendezés	500 GB előlő tálcán 2 x vállalati RAID merevlemez - hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Memóriaírá	32 GB-ig RAM DDR3 belső in 4 csatlakozónyiás(ok) 8 GB ECC RAM belső in 2 csatlakozónyiás(ok) (kézi visszaállítással)

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek Száma	3 PCI 4 PCI express 16x
Meghajtó Típusa	DVD-RW
Videovezérő Típusa	Intel HD Graphics 2500
Kijelző Felbontása	2048 x 1536 pixel
Figyelő Időzítő	1...255 ms
Hűtés Típusa	2 ventilátorok sebességszabályozóval
Integrált Csatlakozás Típusa	1 VGA 1 DVI videó port 2 USB 3.0 port 1 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232 1 mikrofon bemenet 1 audió vonali kimenet 4 USB 2.0 port 4 COM1 soros vonal (opcionális) - dugó SUB-D 9 2 Ethernet - RJ45 (sebesség: 10/100/1000 Mbit/s)
Kapcsolási Alkalmazás	Nyitott ház
Operációs Rendszer	Windows Server 2012 R2
Szoftvercsomag	Víjeo Designer run time demo run time demo licensz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licensz szükséges
Alaplap Típusa	ATX
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...277 V AC tápegység PoE redundáns
Betáplálás Típusa	Redundáns

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Teljesítmény W-Ban	500 W
Rögzítés	19"-os oszlop
Mélység	601,4 mm
Magasság	172,7 mm
Szélesség	482 mm
Nettó Súly	24,2 kg

Környezet

Termékbizonyítvány	CCC EAC CULus 508
Szabványok	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC part 15 class A UL 61010
Minőségi Címkék	CE
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C megfelel IEC 60068-2-27
Relatív Páratartalom	10...85 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-8
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C megfelel IEC 60068-2-27
Rezgési Ellenállás	0.035 mm (f = 5...500 Hz) működés megfelel IEC 60068-2-6, Fc tesztek 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17,7 cm
1. Csomag Szélessége	48,2 cm
1.Csomag Hossza	60,0 cm
1. Csomag Súlya	24,2 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	1
2.Csomag Magassága	32,5 cm
2. Csomag Szélessége	57,5 cm
2. Csomag Hossza	77,0 cm
2. Csomag Súlya	25,0 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	5
3.Csomag Magassága	100,0 cm

3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	130,32 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Méregző Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

Eu Rohs Irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
------------------	--

Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
---------------------	--

Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
------	---


Dimensions Drawings

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting and Clearance

Mounting

Unit Designed for M4 Screws

