

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis rack PC, HDD 500GB, 4GB DDR3, W7, Intel Core i3-2120 dual 3,3GHz, 2U

HMIRSUH3A3701

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. szept. 20.

⚠ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2025. dec. 31.

⚠ **Mszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ipari PC polc
Készülék Rövid Neve	PC 4U Performance polc
Termékcsalád Kompatibilitása	IHC
Processzor Neve	Intel Core i3 2120 3,3 GHz L3 cache 3 MB
Storage Slots	2 üzem közben cserélhető lemeztárolók (2 SATA2) 2 üzem közben cserélhető lemeztárolók (2 SATA3)
Adattároló Berendezés	500 GB belső Enterprise HDD - hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Memórialéírás	32 GB-ig RAM DDR3 belső in 4 csatlakozónyílás(ok) 4 GB RAM DDR3 belső in 2 csatlakozónyílás(ok) (kézi visszaállítással)

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek Száma	1 PCI 2 PCI express 16x
Meghajtó Típusa	DVD-RW
Videovezérlő Típusa	Intel HD Graphics
Kijelző Felbontása	2048 x 1536 pixel
Figyelő Időzítő	1...255 ms
Hűtés Típusa	3 ventilátorok sebességszabályozóval
Integrált Csatlakozás Típusa	4 USB 3.0 port 2 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232 1 VGA 1 DVI videó port 2 USB 2.0 port 1 mikrofon bemenet 1 audió vonali kimenet 4 COM1 soros vonal (opcionális) - dugó SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (sebesség: 10/100/1000 Mbit/s)
Kapcsolási Alkalmazás	Nyitott ház
Operációs Rendszer	Windows 7 64 bits Ultimate - többnyelvű
Szoftvercsomag	Víjeo Designer run time demo run time demo licensz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licensz szükséges
Alaplap Típusa	Micro ATX
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...277 V AC tápegység PoE
Teljesítmény W-Ban	300 W

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítés	19"-os oszlop
Mélység	523,8 mm
Magasság	88 mm
Szélesség	482 mm
Nettó Súly	14,5 kg

Környezet

Termékbizonyítvány	CCC EAC CULus 508
Szabványok	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC part 15 class A UL 61010
Minőségi Címkék	CE
Irányelvek	2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C megfelel IEC 60068-2-27
Relatív Páratartalom	10...85 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-8
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C megfelel IEC 60068-2-27
Rezgési Ellenállás	0.035 mm (f = 5...500 Hz) működés megfelel IEC 60068-2-6, Fc tesztek 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,8 cm
1. Csomag Szélessége	48,0 cm
1.Csomag Hossza	48,2 cm
1. Csomag Súlya	14,5 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)


Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions Drawings

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting and Clearance

Mounting

Unit Designed for M4 Screws

