

Magelis rack PC, no HDD, 2GB DDR3, no OS, Intel Core G540 dual-core 2,5GHz, 2U



HMIRXOHCA3001

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. szept. 20.

⚠ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2025. dec. 31.

⚠ **Mszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ipari PC polc
Készülék Rövid Neve	PC 2U Universal polc
Termékcsalád Kompatibilitása	IHC
Processzor Neve	Intel iCore G540, dual core 2,5 GHz L3 cache 2 MB
Chipset Típus	Intel G540
Storage Slots	1 belső lemeztároló (SATA3) 2 üzem közben lemeztárolók (SATA2)
Adattároló Berendezés	merevlemez
MemóriaLeírás	2 GB RAM DDR3 belső in 1 csatlakozónylás(ok) (kézi visszaállítással) 32 GB-ig RAM DDR3 belső in 4 csatlakozónylás(ok)

Kiegészítő jellemzők

Bővítőhelyek Száma	1 PCI 2 PCI express 8x
Meghajtó Típusa	DVD-RW
Videovezérő Típusa	Intel HD Graphics
Kijelző Felbontása	2048 x 1536 pixel
Figyelő Időzítő	1...255 ms
Hűtés Típusa	3 ventilátorok sebességszabályozóval
Integrált Csatlakozás Típusa	4 USB 3.0 port 2 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232 1 VGA 1 DVI videó port 2 USB 2.0 port 1 mikrofon bemenet 1 audió vonali kimenet 4 COM1 soros vonal (opcionális) - dugó SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (sebesség: 10/100/1000 Mbit/s)
Kapcsolási Alkalmazás	Nyitott ház
Szoftvercsomag	Vijeo Designer run time demo run time demo licensz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licensz szükséges
Alaplap Típusa	Micro ATX
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...277 V AC tápegység PoE
Teljesítmény W-Ban	300 W

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítés	19"-os oszlop
Mélység	480 mm
Magasság	88 mm
Szélesség	482 mm
Nettó Súly	12,2 kg

Környezet

Termékbizonyítvány	CCC EAC CULus 508
Szabványok	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC part 15 class A UL 61010
Minőségi Címkék	CE
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C megfelel IEC 60068-2-27
Relatív Páratartalom	10...85 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-8
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C megfelel IEC 60068-2-27
Rezgési Ellenállás	0.035 mm (f = 5...500 Hz) működés megfelel IEC 60068-2-6, Fc tesztek 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,8 cm
1. Csomag Szélessége	48,0 cm
1.Csomag Hossza	48,2 cm
1. Csomag Súlya	12,2 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	80 cm
2. Csomag Szélessége	105 cm
2. Csomag Hossza	125 cm
2. Csomag Súlya	98,2 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)


Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions Drawings

Dimensions


Top View



Front View



Side View



Mounting and Clearance

Mounting

Unit Designed for M4 Screws

