



EcoStruxure Machine SCADA Expert Buildtime licensz DVD-vel, 64000 tag

HMIVXLBT64KDV80

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2021. dec. 6.

⚠ **Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:** 2022. jan. 2.

Fő jellemzők

Termékválaszték	EcoStruxure Machine Expert
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Szoftver
Nyelv	Többnyelvű
Formátum	DVD Sticker
Előző Szoftver Verzió	V8.0 SP2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Harmony GTU Harmony iPC
Szoftver Megnevezés	Supervision
Engedély Tipusa	Tervezés/üzemeltetés (BT/RT)
Szoftver Típus	EcoStruxure machine SCADA Expert software
Rendszerkövetelmények	> 2 GB HDD storage device, > 2 GB elsődleges memória > 2 GB HDD storage device Windows 8.1, > 2 GB elsődleges memória > 2 GB HDD storage device Windows 10, > 2 GB elsődleges memória > 2 GB HDD storage device Windows Server 2008 R2, > 2 GB elsődleges memória > 2 GB HDD storage device Windows Server 2012 R2, > 2 GB elsődleges memória > 2 GB HDD storage device Windows Server 2016, > 2 GB elsődleges memória Microsoft internet explorer 6 External audio and video files .NET Framework 3.5
Szoftververzió	V8.1
Tartozék	Felhasználói dokumentáció elektronikus formában
Dokumentum Típusa	Technical reference manual Quick start-up guide Training manual
Szoftverfunkció	E-signature Database connection
Audio Video Coding Standard	MP4 AVI MP3 WAV MOV MPEG

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	1,5 cm
1. Csomag Szélessége	19,1 cm
1.Csomag Hossza	13,5 cm
1. Csomag Súlya	145 g