

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA LED reflektor, 50W,
5000lm, 6500K, IP65, 230V

IMT47213

Nettó listaár: 12 832,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék Alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A Telepítés Típusa	Kültéri
Total System Power	50 W
Fényforrás	LED
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC
Power Factor	0,9
Színvisszaadási Index	R _a = 80
Fényáram	5000 lm
Izzó Élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	6500 K
Színárnyalat	Fekete
Elektromos Szigetelési Osztály	H osztály
Sugárzási Szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	215,4 mm
Szélesség	161,4 mm
Mélység	31,0 mm
Nettó Súly	1,02 kg

Környezet

Környezeti Jellemző	Időjárásálló
Ip Védettségi Fok	IP65
Ik Védettségi Fok	IK05
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-30...45 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,8 cm
1. Csomag Szélessége	17 cm
1.Csomag Hossza	22,5 cm
1. Csomag Súlya	1,15 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	11,941 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	75 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	120 cm
3. Csomag Súlya	203,056 kg

Garancia

Garancia	3 years
----------	---------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény



Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ