

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA LED reflektor, 200W,
20000lm, IP65, 230V

IMT47223

Nettó listaár: 107 050,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék Alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A Telepítés Típusa	Kültéri
Total System Power	200 W
Fényforrás	LED
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC
Power Factor	0,9
Színvisszaadási Index	R _a = 80
Fényáram	24000 lm
Izzó Élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	6500 K
Színárnyalat	Fekete
Tartozék	Sensor
Elektromos Szigetelési Osztály	F osztály
Sugárzási Szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	342,0 mm
Szélesség	278,0 mm
Mélység	61,0 mm
Nettó Súly	4,9 kg

Környezet

Környezeti Jellemző	Időjárásálló
Ip Védettségi Fok	IP65
Ik Védettségi Fok	IK07

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Működéshez Szükséges
Környezeti Levegő Hőmérséklete

-30...45 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,6 cm
1. Csomag Szélessége	34,2 cm
1.Csomag Hossza	42,4 cm
1. Csomag Súlya	5,524 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	40 cm
2. Csomag Hossza	60 cm
2. Csomag Súlya	12,47 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	16
3.Csomag Magassága	75 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	120 cm
3. Csomag Súlya	111,76 kg

Garancia

Garancia	5 years
----------	---------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ