

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE földelőcsipesz

ISM10952

Nettó listaár: 812,00 HUF

Fő jellemzők

Kábel Installációs Rendszer	Szervizdoboz Csatornázás Oszlop Pólus
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Földelőkészlet

Kiegészítő jellemzők

Pólus Típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Oszlop Típusa	Kétoldalas Egy oldalas
Szervizdoboz Típusa	Szervizdoboz készlet
Készülék Bemutatása	Üres
Mennyiség Készletenként	20 darabos készlet
Csővezeték Anyag	Alumínium
Csatormázási Méret	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Termékkompatibilitás	Altistart szerelvény Unica szerelvény
Pólus/Oszlop Felületi Kiképzés	Eloxált Porfúvott
Pólus Rögzítési Mód	Feszítve szerelt Szabadonálló
Anyag	Acél
Hosszúság	9 mm
Magasság	9 mm
Szélesség	9 mm
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP30

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,890 cm
1. Csomag Szélessége	0,900 cm
1.Csomag Hossza	0,900 cm
1. Csomag Súlya	1,100 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	1,000 cm
2. Csomag Szélessége	8,000 cm
2. Csomag Hossza	12,000 cm
2. Csomag Súlya	25,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	15,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	506,000 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre