

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## OPTILINE 70 végzáró 80x55 mm, polárfehér

ISM11104P

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. szept. 12.
- ! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. nov. 18.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Termékválaszték             | OptiLine 70           |
| Kábel Installációs Rendszer | Csatornázás           |
| Product Type                | Ütköző                |
| Colour                      | Polárfehér (RAL 9003) |
| Quantity Package 1 / Unit   | 2 darabos készlet     |

### Kiegészítő jellemzők

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Csővezeték Anyag   | Műanyag                                           |
| Csatormázási Méret | 80 x 55 mm                                        |
| Rögzítési Mód      | Csavarral rögzített<br>Furatokba csatlakoztatható |
| Product Material   | PC/ABS                                            |
| Hosszúság          | 21 mm                                             |
| Magasság           | 64 mm                                             |
| Szélesség          | 56 mm                                             |

### Környezet

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok            | 73/23/EWG<br>99/5/EEC<br>EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-1: 2005:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006/A2<br>EN 50085-2-1:2011/A12<br>NF C 68-102 |
| Operating Temperature | -25...60 °C                                                                                                                                |
| Ip Védettségi Fok     | IP40                                                                                                                                       |
| Ik Védettségi Fok     | IK07                                                                                                                                       |

### Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE    |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1      |
| 1. Csomag Magassága                 | 2,2 cm |
| 1. Csomag Szélessége                | 6 cm   |
| 1.Csomag Hossza                     | 8,5 cm |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 1. Csomag Súlya                         | 23 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1    |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 2      |
| 2.Csomag Magassága                      | 2,5 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 6 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 10 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 46 g   |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03    |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 150    |
| 3.Csomag Magassága                      | 30 cm  |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30 cm  |
| 3. Csomag Hossza                        | 40 cm  |
| 3. Csomag Súlya                         | 4 kg   |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>        |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |