



OPTILINE 70 taposócsatorna, eloxált alu

ISM20660

Fő jellemzők

Kábel Installációs Rendszer	Oszlop Pólus
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Padló betáplálás

Kiegészítő jellemzők

Pólus Típusa	Egy oldalas Két szerelődoboz Kétoldalás Egy szerelődoboz
Oszlop Típusa	Kétoldalás Egy oldalas
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség Készletenként	1 darab
Pólus/Oszlop Felületi Kiképzés	Eloxált Porfúvott
Pólus Rögzítési Mód	Feszítve szerelt
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2500 mm
Magasság	18 mm
Szélesség	91 mm
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,1 cm
1. Csomag Szélessége	1,8 cm
1.Csomag Hossza	250,0 cm
1. Csomag Súlya	2,47 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 2. Csomagban	55
2.Csomag Magassága	36,0 cm
2. Csomag Szélessége	120,0 cm
2. Csomag Hossza	256,0 cm
2. Csomag Súlya	156,85 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre