

Termékadatlap

Műszaki adatok



Standard egyenes elem, 25 A, 3m, fehér



KBA25ED2305TW

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék Rövid Neve	KBB
Ajánlat Típusa	Control system
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Egyenes hossz
Sín Leírása	Elosztási hossz
Készülék Alkalmazás	Tápegység Világítás
Le Névleges Üzemi Áram	25 A -35 °C
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Áramsín Polaritása	L + N + PE
Áramkörök Száma	1
Leágazódobozok Száma	5
Vezérlő Típusa	Kommunikáló
Kommunikációs Port Protokoll	KNX
Szerelési Mód	Rugós

Kiegészítő jellemzők

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V
Icw Szabályozott Rövid Idejű Kiállási Áram	0,44 kA
Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram	4,4 kA
Hőfeszültség Határérték	195 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Feszültségleadobás	<0,72 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,67 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,61 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,54 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok	EN/IEC 61491 EN/IEC 61439-5

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szélesség	30 mm
Magasság	46 mm
Hosszúság	3 m
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó Súly	2,4 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN/IEC 62262
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (93% In) 45...50 °C (89% In) 50...55 °C (85% In)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,6 cm
1. Csomag Szélessége	3,0 cm
1.Csomag Hossza	300,0 cm
1. Csomag Súlya	2,5 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	10,5 cm
2. Csomag Szélessége	10,5 cm
2. Csomag Hossza	318,0 cm
2. Csomag Súlya	15,1 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

