

# Termékadatlap

Műszaki adatok

## Harmony Control folyadékszint érzékelő szonda, max.:100C, RM25LM33MW reléhez



LA9RM201

Nettó listaár: 9 373,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Termékválaszték                                  | Harmony Control Relays              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa                     | Level control probe                 |
| Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése       | Szonda folyadékszint-szabályozáshoz |
| Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely | Folyadékszint-figyelő relé          |
| Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória       | Relé kiegészítő                     |
| Termék Kompatibilitása                           | RM84<br>RM4L<br>RM35LM              |

### Kiegészítő jellemzők

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Átmérő             | 16 mm               |
| Hosszúság          | 150 mm              |
| A Telepítés Típusa | Kábel felfüggesztés |
| Nettó Súly         | 0,1 kg              |

### Környezet

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Maximális Működési Környezeti Hőmérséklet | 100 °C |
|-------------------------------------------|--------|

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 2,5 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                 | 15,5 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 2,6 cm   |
| 1. Csomag Súlya                      | 93,0 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S01      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 40       |
| 2.Csomag Magassága                   | 15,0 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 15,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. Csomag Súlya                      | 3,909 kg |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

# Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)