



LINERGY DS csavaros elosztó blokk, 160A, 1P, 13 lyuk

LGY116013

Nettó listaár: 11 673,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék Neve	Linergy DX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elosztó blokk

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín
Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Prisma Pack 160 Spacial Kaedra Pragma TeSys
Termék Kompatibilitása	Spacial szekrény
Pólusok Megnevezése	1P
Elosztóblokk Kimenetek	13 furat
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC Fázis/nulla 440 V AC Fázis/fázis
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Le Névleges Üzemi Áram	160 A -40 °C
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	8,4 kA esetén 1 s
Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram	36 kA
Csatlakozás Típusa	Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 25...70 mm² merev Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 16...50 mm² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 3 kábel 2,5...25 mm² merev Terjesztés: csavaros bekötés 3 kábel 1,5...16 mm² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 8 kábel 1,5...16 mm² merev Terjesztés: csavaros bekötés 8 kábel 1,5...10 mm² rugalmas kábelvéggel
Meghúzási Nyomaték	Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 5,8 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 5,8 mm Tápfeszültség áramkör: 9 N.m lapos csavarhúzó 12 mm Tápfeszültség áramkör: 9 N.m PZ2 csavarhúzó 12 mm
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	50,5 mm
Nettó Súly	0,168 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

Szennyezettségi Fok	3
Túlfeszültség Kategória	III
Dielektromos Szilárdság	2500 V
Szabványok	EN/IEC 60950 EN/IEC 61439-5
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,200 cm
1. Csomag Szélessége	5,000 cm
1.Csomag Hossza	9,000 cm
1. Csomag Súlya	178,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	11,462 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	480
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	104,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)