

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## LINERGY DS csavaros elosztó blokk, 250A, 1P, 14 lyuk

LGY125014

Nettó listaár: 14 151,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Termékcsalád                 | Linergy       |
| Termék Neve                  | Linergy DX    |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Elosztó blokk |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítés                                | DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tartománykompatibilitás                 | Prisma G<br>Prisma P25M<br>Prisma PH<br>Spacial<br>TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termék Kompatibilitása                  | Spacial szekrény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pólusok Megnevezése                     | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elosztóblokk Kimenetek                  | 14 lyuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség            | 230 V AC Fázis/nulla<br>440 V AC Fázis/fázis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség    | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le Névleges Üzemi Áram                  | 250 A -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram | 14,4 kA esetén 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram    | 60 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Csatlakozás Típusa                      | Terjesztés: csavaros bekötés 4 kábel 1,5...16 mm² merev<br>Terjesztés: csavaros bekötés 4 kábel 1,5...10 mm² rugalmas kábelvéggel<br>Terjesztés: csavaros bekötés 8 kábel 2,5...25 mm² merev<br>Terjesztés: csavaros bekötés 8 kábel 1,5...16 mm² rugalmas kábelvéggel<br>Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 35...120 mm² merev<br>Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 23...95 mm² rugalmas kábelvéggel<br>Terjesztés: csavaros bekötés 1 kábel 1,5...50 mm² merev<br>Terjesztés: csavaros bekötés 1 kábel 1,5...35 mm² rugalmas kábelvéggel |
| Meghúzási Nyomaték                      | Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm<br>Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm<br>Tápfeszültség áramkör: 10 N.m lapos csavarhúzó 15,3 mm<br>Tápfeszültség áramkör: 10 N.m PZ2 csavarhúzó 15,3 mm<br>Terjesztés: 4 N.m lapos csavarhúzó 10 mm<br>Terjesztés: 4 N.m PZ2 csavarhúzó 10 mm<br>Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 6 mm<br>Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 6 mm                                                                                                                                                                                      |
| 9 Mm-Es Osztások                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magasság                                | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |                  |
|------------|------------------|
| Szélesség  | 45 mm            |
| Mélység    | 50,5 mm          |
| Nettó Súly | 0,252 kg         |
| Szín       | Fehér (RAL 9003) |

## Környezet

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Szennyezettségi Fok     | 3                              |
| Tűlfeszültség Kategória | III                            |
| Dielektromos Szilárdság | 2500 V                         |
| Szabványok              | EN/IEC 60950<br>EN/IEC 61439-5 |

Környezeti Levegő Hőmérséklete  
A Működéshez -25...55 °C

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 5,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 5,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 9,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 253,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 40        |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 10,670 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Méregző Nehézfémmentes        |                                                                                                                                                                   |
|  Higanymentes                  |                                                                                                                                                                   |
|  Rohs Korlátozás Alóli Kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Reach Rendelet                                                                                                  | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv                                                                                                | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet                                                                                             | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                                                                                                            | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |