



3P3D TM63D kioldóegység
NSX100-250

LV429032

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kioldóegység
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Termékcsalád Kompatibilitása	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Number Of Poles	3P
Védett Pólusok Leírása	3t
Kioldóegység Védelmi Funkciók	LI
Védelem Típusa	L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem I : for rövidzár
Trip Unit Rated Current	63 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz 75 V DC
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Állítható
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Rögzített
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s -1,5 x In 15 s -6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Rögzített
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	500 A
Short-Time Protection Delay Adjustmtent Type Tsd	Rögzített
Szivárgóáram-Védelem	Nincs

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	EAC Marine GL Bridge CCC
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,500 cm
1. Csomag Szélessége	9,500 cm
1.Csomag Hossza	11,000 cm
1. Csomag Súlya	386,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	28
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	11,165 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	224
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	101,320 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ