

Termékadatlap

Műszaki adatok



EasyPact CVS100BS 4P 25kA komplett megszakító TM80D 4P3D kioldóval

LV510957

Nettó listaár: 71 954,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyPact
Termékválaszték	Easypact CVS100...250
Termék Neve	EasyPact CVS
Készülék Rövid Neve	CVS100BS
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	4P
Védett Pólusok Leírása	3d
Earth Leakage Protection (Vigi Add On)	Nincs
[In] Névleges Áram	80 A -40 °C
Hálózat Típusa	AC
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Felhasználási Kategória	AC
[Icu] Breaking Capacity	25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 kA Icu -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -200/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 kA Icu -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Kioldó Egység Névleges Értékek	80 A -40 °C
Védelem Típusa	Pillanatnyi rövidzár védelem Túlterhelés elleni védelem (tartós)

Kiegészítő jellemzők

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges Értékek Kód	BS
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	25 kA -200/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 17 kA -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Nulla Helyzete	Bal
Mechanikai Tartósság	13000 ciklus
Elektromos Élettartam	4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő Típusa	Kapcsoló

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Termikus Védelem Beállítási Tartomány	56...80 A
Semleges Védelmi Beállítás	Nincs védelem (3d)
Hosszú Idejű Megszólalási Beállítástípus I _r	Állítható
Hosszú Idejű Küszöbérték Beállítási Tartománya	0,7...1 x I _n
Hosszú Idejű Késleltetés Beállítás Típusa	Rögzített
Pillanatnyi Küszöbérték Beállítási Típus I _i	Rögzített
Pillanatnyi Megszólalási Érték Beállítási Tartomány	640 A
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Rögzítés	Síntartó kengyel
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros csatlakozók
Csatlakozási Távolság	35 mm
Kompatibilitási Kód	CVS100
Szélesség	100 mm
Mélység	60 mm
Magasság	130 mm
Nettó Súly	1 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	CCC GOST cCSAus
Áramütés Védelmi Osztály	II osztály
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1
Ip Védettségi Szint	IP40
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9 cm
1. Csomag Szélessége	10,5 cm
1.Csomag Hossza	14 cm
1. Csomag Súlya	1,05 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	15 cm

2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	9,834 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	288
3.Csomag Magassága	10 cm
3. Csomag Sz❖❖Lessége	12,5 cm
3. Csomag Hossza	5,5 cm
3. Csomag Súlya	327,4 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil