

Termékadatlap

Műszaki adatok



EasyPact CVS630N (50 kA)3P3D ETS 2.3 630

LV563510

Nettó listaár: 592 598,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyPact
Termékválaszték	Easypact CVS400...630
Termék Neve	EasyPact CVS
Készülék Rövid Neve	CVS630NA
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Leírása	3d
Earth Leakage Protection (Vigi Add On)	Nincs
[In] Névleges Áram	630 A -40 °C
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC
[Icu] Breaking Capacity	70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 42 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység Megnevezése	ETS 2.3
Kioldóegység Technológia	Elektronikus
Kioldó Egység Névleges Értékek	630 A -40 °C
Védelem Típusa	Pillanatnyi rövidzár védelem Túlterhelés elleni védelem (tartós) Rövid idejű zárlatvédelem

Kiegészítő jellemzők

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges Értékek Kód	N
Ics Névleges Üzemi Zárlati Megszakítóképeség	70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 32 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai Tartósság	15000 ciklus
Elektromos Élettartam	4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység Védelmi Funkciók	LSol
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Hosszú Idejű Megszólalási Beállítástípus Ir	Állítható 9 beállítás

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Hosszú Idejű Küszöbérték Beállítási Tartománya	250...630 A
Hosszú Idejű Késleltetés Beállítás Tipusa	Rögzített
Hosszú Ideju Késleltetési Beállítás	5,5 s -7,2 x Ir 8 s -6 x Ir 200 s -1,5 x Ir
Termikus Memória	Igen
Rövid Idejű Megszólalás Beállítás Tipusa	Állítható 9 beállítás
Isd Rövididejű Megszólalási Beállítási Tartomány	1.5...10 x Ir
Rövid Idejű Késleltetés Beállítás Tipus	Rögzített
Pillanatnyi Küszöbérték Beállítási Tipus li	Rögzített
Pillanatnyi Megszólalási Érték Beállítási Tartomány	11 x In
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Rögzítés	Síntartó kengyel
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros csatlakozók
Csatlakozási Távolság	45 mm
Kompatibilitási Kód	CVS630
Szélesség	140 mm
Mélység	110 mm
Magasság	255 mm
Nettó Súly	5,2 kg

Környezet

Szabványok	EN 60947-3 IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	GOST IEC-Ex INE 16.0047X
Áramütés Védelmi Osztály	II osztály
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1
Ip Védettségi Szint	IP40
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15,207 cm
1. Csomag Szélessége	15,632 cm
1.Csomag Hossza	29,21 cm
1. Csomag Súlya	5,568 kg

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	22,7 cm
2. Csomag Szélessége	37,8 cm
2. Csomag Hossza	49,3 cm
2. Csomag Súlya	18,5 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	48
3.Csomag Magassága	90,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	282840,0 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ