

Termékadatlap

Műszaki adatok



TI áramváltó 40/5A (Ø21) klímaálló szigetelt kábelhez (CC)

METSECT5CC004

Nettó listaár: 16 650,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	3-as osztály -1 VA
[In] Névleges Áramerősség	40 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Trópusálló kábelhez
Áramtranszformátor Arány	40/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	2,4 kA
Dinamikus Ellenállási Áram	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Csavarozható Klipszes
Rögzítés	Szerelőlapot rögzítő keret DIN sín
Szélesség	Külső: 44 mm
Magasság	Külső: 65 mm
Mélység	Frame : 30 mm Teljes : 37 mm
Átmérő	21 mm
Nettó Súly	0,19 kg
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	3 kV
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Kábel Külső Átmérő	21 mm
Tömítő	-val, -vel

Környezet

Szabványok	VDE 0435 IEC 61869-2
------------	-------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	CE
Ip Védettségi Szint	IP20
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,600 cm
1. Csomag Szélessége	5,600 cm
1.Csomag Hossza	8,600 cm
1. Csomag Súlya	188,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	50
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	9,629 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	400
3.Csomag Magassága	29,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	90,600 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.