

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, 2P, 14x51mm, 500V

MG15710

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. dec. 31.

⚠ Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Acti9                                   |
| Termék Neve                  | Acti 9 SCU                              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló |
| Készülék Rövid Neve          | SBM                                     |
| Pólusok Megnevezése          | 2P                                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] Névleges Áram             | 10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A<br>12 A<br>40 A<br>50 A                                        |
| Olvadóbiztosító Görbe          | AM<br>GG                                                                                            |
| Olvadóbiztosító Méret          | 14 x 51 mm                                                                                          |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség | 6 V AC                                                                                              |
| Rögzítés                       | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                          |
| Reteselési Opciók Leírása      | Non padlockable                                                                                     |
| 9 Mm-Es Osztások               | 6                                                                                                   |
| Magasság                       | 107 mm                                                                                              |
| Szélesség                      | 53 mm                                                                                               |
| Mélység                        | 70 mm                                                                                               |
| Csatlakozás Típusa             | Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5...25 mm² merev<br>Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5...25 mm² rugalmas |
| Meghúzási Nyomaték             | 3,5 N.m                                                                                             |

### Környezet

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Szabványok                                     | IEC EN 60947-3 |
| Szennyezettségi Fok                            | 3              |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -20...60 °C    |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...80 °C    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 11,1 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 5,3 cm   |
| 1.Csomag Hossza                      | 7,7 cm   |
| 1. Csomag Súlya                      | 240,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 3        |
| 2.Csomag Magassága                   | 7,9 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                 | 11,3 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 16,4 cm  |
| 2. Csomag Súlya                      | 780,0 g  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03      |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 36       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,0 cm  |
| 3. Csomag Súlya                      | 9,792 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Mérgező Nehézfémektől Mentés                                                                                                                                      |                                                                             |
|  | Higanymentes                                                                                                                                                      |                                                                             |
|  | Rohs Korlátozás Alóli Kivétel                                                                                                                                     | <a href="#">Igen</a>                                                        |
| Eu Rohs Irányelv                                                                  | Megfelelő                                                                                                                                                         | <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                         |
| Kínai Rohs Rendelet                                                               | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            | Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Weee                                                                              | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |                                                                             |