

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica 2P euro-amerikai csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rögzítőkeret nélkül, 1 modul, fehér

MGU3.021.18

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

## Fő jellemzők

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Termékcsalád                  | Unica                     |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Csatlakozóaljzat          |
| Esztétikai Név                | Unica (hagyományos forma) |
| Készülék Bemutatása           | Mechanizmus               |
| Készülék Felszerelése         | Süllyesztett              |
| Aljzatszám                    | 1                         |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása | 2P                        |
| Aljzat Szabványától Eltérés   | Euroamerican              |
| Névleges Áram                 | 16 A                      |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Alkalmazás                     | Tápegység                                                                                           |
| Fedél Típus                             | Biztonsági zsaluval                                                                                 |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség          | 250 V                                                                                               |
| Hálózat Típusa                          | AC                                                                                                  |
| Hálózati Frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                                            |
| Modulok Száma                           | 1 modul                                                                                             |
| Rögzítési Mód                           | Rápattintható                                                                                       |
| Színárnyalat                            | Fehér (RAL 9003)                                                                                    |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok         | Csavaros bekötések                                                                                  |
| Kábelkeresztmetszet                     | 0...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: rugalmas<br>0...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: merev |
| Minimális Terhelésmegszakítási Képesség | 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                        |
| Elektromos Élettartam                   | 10000 ciklus, cos phi = 0,8                                                                         |
| Szigetelési Ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                                                     |
| Dielektromos Szilárdság                 | 2000 V                                                                                              |
| Anyag                                   | ASA + PC: betét fedlap                                                                              |
| Felületkezelés                          | Csillógó                                                                                            |
| Készletenkénti Mennyiség                | 1 darab bliszter                                                                                    |
| Terméktanúsítványok                     | FR.ME63.B02736                                                                                      |

Nettó ár

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Beágyazási Mélység  | 24 mm      |
| Mélység             | 33 mm      |
| Szélesség           | 22,5 mm    |
| Magasság            | 45 mm      |
| Nettó Súly          | 0,0206 kg  |
| Felületkezelési Mód | Kezeletlen |

## Környezet

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | 15...30 °C                                                                                                |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | 0...35 °C                                                                                                 |
| Ik Védettségi Fok                                   | IK02                                                                                                      |
| Ip Védettségi Fok                                   | IP20                                                                                                      |
| Környezeti Jellemző                                 | Benzin<br>Aceton<br>Alkohol<br>Olaj<br>UV-álló<br>Ablaktisztító folyadék<br>Folyékony szappan<br>Fehérítő |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 4,0 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                 | 6,7 cm   |
| 1.Csomag Hossza                      | 6,7 cm   |
| 1. Csomag Súlya                      | 24,0 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 120      |
| 2.Csomag Magassága                   | 30 cm    |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30 cm    |
| 2. Csomag Hossza                     | 40 cm    |
| 2. Csomag Súlya                      | 4,23 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | P06      |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 960      |
| 3.Csomag Magassága                   | 77 cm    |
| 3. Csomag Szélessége                 | 80 cm    |
| 3. Csomag Hossza                     | 60 cm    |
| 3. Csomag Súlya                      | 42,35 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |