

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapfedeles, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit

MGU3.037.12TA

Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványától Eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges Áram	16 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Tápegység
Fedél Típus	Csapfedeles burkolat Biztonsági zsaluval
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Grafit
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm ² - kábel merevsége: merev
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos Élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Készletenkénti Mennyiség	1 darab bliszter

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	FR.ME63.B02736 14.10.01/5433
Beágyazási Mélység	30 mm
Mélység	40 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,0408 kg

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Alkohol Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Fehérítő Aceton Olaj UV-álló Benzin

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,5 cm
1. Csomag Szélessége	4,6 cm
1.Csomag Hossza	4,6 cm
1. Csomag Súlya	40 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	12,7 cm
2. Csomag Szélessége	12,4 cm
2. Csomag Hossza	18,5 cm
2. Csomag Súlya	463 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	4,192 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre