

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, jelzőfényes, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, fehér

MGU3.057.18SL

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2020. szept. 30.

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2020. okt. 31.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Csatlakozóaljzat
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványától Eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges Áram	16 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Tápegység
Fedél Típus	Biztonsági zsaluval
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Fehér
Jelzőfény	LED
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos Élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Készletenkénti Mennyiség	1 darab bliszter
Terméktanúsítványok	FR.ME63.B02736
Beágyazási Mélység	30 mm
Mélység	40 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Ablaktisztító folyadék UV-álló Benzin Folyékony szappan Aceton Olaj Alkohol Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,7 cm
1. Csomag Szélessége	4,4 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	46 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre