

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Váltókapcsoló, ellenőrzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit

MGU3.103.12S

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. febr. 8.

! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2027. dec. 8.

Fő jellemzők

Range Of Product	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási Funkció	Váltó
Billentyűk Száma	1
Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Tartozék	Belső hálózati csatlakozás
Színárnyalat	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Névleges Áram	10 AX
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási Távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Billentyű
Modulok Száma	1 modul
Jelzőfény	LED, szín: antracit, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² rugalmas kábel
Anyag	ASA + PC: betét fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szélesség	22,5 mm
Magasság	45 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási Mélység	22 mm
Nettó Súly	0,0207 kg
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Környezeti Jellemző	UV-álló Folyékony szappan Benzin Aceton Fehérítő Olaj Ablaktisztító folyadék Alkohol

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,4 cm
1. Csomag Szélessége	6,7 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	28 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre