

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Redőnynyomó, 1M, fehér

MGU3.107T.18

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Redőnyvezérlés
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Névleges Áram	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	1 modul
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Működtetőszerkezet	Nyomógomb
Billentyűk Száma	2
Kapcsolási Funkció	Váltó
Kapcsolási Alkalmazás	Redőny
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus Reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
[Iu] Névleges Megszakított Áram	2,5 A esetén motor
Nyitási Távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos Élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V

Nettó ár

Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási Mélység	21 mm
Mélység	33 mm
Szélesség	22,4 mm
Magasság	45 mm

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Ablaktisztító folyadék Alkohol Folyékony szappan Fehérítő Aceton Benzin UV-álló Olaj

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,200 cm
1. Csomag Szélessége	4,500 cm
1.Csomag Hossza	4,500 cm
1. Csomag Súlya	28,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,000 cm
2. Csomag Szélessége	12,400 cm
2. Csomag Hossza	18,600 cm
2. Csomag Súlya	348,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	6,055 kg

Garancia

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre