

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Redőnynyomó, 1M, krém

MGU3.107T.25

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

Nettó listaár: 5 400,00 HUF

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Redőnyvezérlés
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Névleges Áram	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	1 modul
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Működtetőszerkezet	Nyomógomb
Billentyűk Száma	2
Kapcsolási Funkció	Váltó
Kapcsolási Alkalmazás	Redőny
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus Rendszerelés	Rendszerelés fel és le esetén
[Iu] Névleges Megszakított Áram	2,5 A esetén motor
Nyitási Távolság	> 3 mm
Jelölés	UP Le
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos Élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási Mélység	21 mm
Mélység	33 mm
Szélesség	22,4 mm
Magasság	45 mm

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Benzin Fehérítő Olaj Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Alkohol Aceton UV-álló

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	6,500 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	29,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	6,500 cm
2. Csomag Szélessége	12,500 cm
2. Csomag Hossza	18,500 cm
2. Csomag Súlya	345,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,985 kg

Garancia

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre