

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Keresztkapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modul, 10AX, alumínium

MGU3.205.30

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Nettó listaár: 4 533,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Range Of Product             | Unica                      |
| Esztétikai Név               | Unica Top - Unica Class    |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kapcsoló                   |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus                |
| Technológia Típusa           | Elektromechanikus          |
| Kapcsolási Funkció           | Kereszt                    |
| Billentyűk Száma             | 1                          |
| Készülék Alkalmazás          | Világításvezérlés          |
| Tartozék                     | Belső hálózati csatlakozás |
| Színárnyalat                 | Alumínium                  |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges Áram                           | 10 AX                                                                         |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség          | 250 V                                                                         |
| Hálózat Típusa                          | AC                                                                            |
| Hálózati Frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                      |
| Elektromos Élettartam                   | 10000 ciklus                                                                  |
| Szigetelési Ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                               |
| Dielektromos Szilárdság                 | 2000 V                                                                        |
| Minimális Terhelésmegszakítási Képesség | 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3                                 |
| Nyitási Távolság                        | > 3 mm                                                                        |
| Működtetőszerkezet                      | Billentyű                                                                     |
| Modulok Száma                           | 2 modul                                                                       |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok         | Rugós bekötés                                                                 |
| Kábelkeresztmetszet                     | 0...2,5 mm <sup>2</sup> merev kábel<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábel |
| Anyag                                   | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap                              |
| Rögzítési Mód                           | Rápatintható                                                                  |
| Szélesség                               | 45 mm                                                                         |
| Magasság                                | 45 mm                                                                         |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mélység                                        | 34 mm                                                                       |
| Beágyazási Mélység                             | 22 mm                                                                       |
| Nettó Súly                                     | 0,0258 kg                                                                   |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | 25...35 °C                                                                  |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | 0...50 °C                                                                   |
| Szabványok                                     | EN 60669-1:1999+A1+A2<br>2006/42/EK irányelv a gépekről<br>EMC/EN/IEC 61547 |

## Környezet

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Fok   | IP20                                                                                                      |
| Ik Védettségi Fok   | IK02                                                                                                      |
| Környezeti Jellemző | Alkohol<br>Aceton<br>Benzin<br>UV-álló<br>Olaj<br>Fehérítő<br>Folyékony szappan<br>Ablaktisztító folyadék |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 4,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 6,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 6,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 28,400 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 4,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 13,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 33,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 352,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 100       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 3,898 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |