

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, krém

MGU3.207.25

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Nettó listaár: 4 456,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Redőnyvezérlés
Estétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Névleges Áram	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	2 modul
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Működtetőszerkezet	Billentyű
Billentyűk Száma	2
Kapcsolási Funkció	Váltó
Kapcsolási Alkalmazás	Redőny
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus Rendszerelés	Rendszerelés fel és le esetén
[Iu] Névleges Megszakított Áram	2,5 A esetén motor
Nyitási Távolság	> 3 mm
Jelölés	UP Le
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos Élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási Mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,0382 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	UV-álló Alkohol Aceton Ablaktisztító folyadék Benzin Folyékony szappan Fehérítő Olaj

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	6,500 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	38,500 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,500 cm
2. Csomag Szélessége	13,500 cm
2. Csomag Hossza	33,000 cm
2. Csomag Súlya	455,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,060 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre