



Unica 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 1 modul, fehér

MGU3.414.18

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Adatcsatlakozó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Adatcsatlakozó Típusa	RJ45 8 Cat.6 < 250 MHz
Tartozék	Címketartó Védőfűl

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs Hálózat Típusa	10GBASE-T
Kommunikációs Port Protokoll	ATM 155 Mbps
Modulok Száma	1 modul
Aljzatszám	1
A Lábnyom Típusa	Infraplus
Csatlakozó Típusa	S-One
Kábel Árnyékolás Típusa	U/UTP
Vezetékek Elrendezése	Árnyékolatlan csavart vezetékpár
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kompressziós kábelsaru/gyűjtősin
Rögzítési Mód	Rápattintható
Telepítési Irány	Egyenes
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Mélység	36 mm
Szélesség	22,5 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	25 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK02
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	15...30 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Környezeti Jellemző	Benzin Aceton Ablaktisztító folyadék UV-álló Olaj Fehérítő Alkohol Folyékony szappan
Szabványok	ISO 8877

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,1 cm
1. Csomag Szélessége	6,1 cm
1.Csomag Hossza	7,4 cm
1. Csomag Súlya	20 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,6 cm
2. Csomag Szélessége	11,4 cm
2. Csomag Hossza	24,6 cm
2. Csomag Súlya	252 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	300
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	40 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	8,263 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Méregző Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelelő

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre