



Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, alumínium

MGU3.418.30

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	USB töltő
Készülék Bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Töltő
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	2 modul
Az Usb Tápegység Típusa	USB type A + A
Színárnyalat	Alumínium
Ue Névleges Üzemi Feszültség	100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Teljesítmény W-Ban	0,1 W
Névleges Kimeneti Teljesítmény	10,5 W
Bemeneti Teljesítmény	12 W
Élettartam Órákban	30000 óra 10,5 W
Aljzatszám	2
Beépített Csatlakozó Típusa	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem Típusa	Rövidzárlat elleni védelem
Bekötési Pontok Száma	2 csavaros bekötések
A Csavarfej Formája	Pozidriv 1.
Szorítócsatlakozási Kapacitás	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezetékhoosszúság	8 mm
Termék Kompatibilitása	Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok
A Csomagolás Típusa	Tasakos
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN 60950-1 2006/95/EC 2006/95/EEC MSZ EN 62684 ETSI MSZ EN 301 489-4 EU direktíva 2002/95/EC
Magasság	45 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	42 mm
Beágyazási Mélység	30,8 mm
Nettó Súly	0,088 kg

Környezet

Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Ik Védettségi Fok	IK04
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,2 cm
1. Csomag Szélessége	4,5 cm
1.Csomag Hossza	4,5 cm
1. Csomag Súlya	55,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8,0 cm
2. Csomag Szélessége	18,0 cm
2. Csomag Hossza	18,5 cm
2. Csomag Súlya	634,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	1,584 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.