

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica USB 2.0 csatlakozó,
rögzítőkeret nélkül, 1 modulós,
grafit

MGU3.429.12

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	USB fedél
Csatlakozó Típusa	USB 2.0
Elektromos Áramkör Típusa	Adatmodul
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Grafit
A Csomagolás Típusa	Csoport

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Rögzítési Mód	Rápattintható
Modulok Száma	1 modul
Felületkezelés	Matt
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 1,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) <= 1,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 1,5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Vezetékhoossúság	8 mm
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
Magasság	45 mm
Szélesség	22,5 mm
Mélység	28,3 mm
Beágyazási Mélység	19,7 mm
Nettó Súly	0,0141 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...40 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 998-2-1 IEC 998-2-1
Ip Védettségi Fok	IP21
Ik Védettségi Fok	IK04
Környezeti Jellemző	Aceton Ablaktisztító folyadék Benzin Olaj Alkohol Folyékony szappan UV-álló Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,5 cm
1. Csomag Szélessége	5,0 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	21,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,6 cm
2. Csomag Szélessége	10,8 cm
2. Csomag Hossza	24,7 cm
2. Csomag Súlya	260,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	15,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	728,0 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre