



Unica Fényerőszabályzó, rögzőtőkeret nélkül, 2 modulos, 400VA, 1-10V, alumínium

MGU3.510.30

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

⚠ **Mszűnt termék**

Fő jellemzők

Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Rögztési Mód	Rápattintható
[Ue] Névleges Üzemi Feszűltség	230 V AC 50 Hz
Modulok Száma	2 modul
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Maximális Állandó Áram	0,2 A
Number Output Current	<= 200 mA
Vezetékek Össz Száma	4
Terhelés Típusa	Fénycső (átmérő: 26...38 mm): 1 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 400 VA Fénycső, 36 W: 10 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 400 VA Fénycső, 2 x 16 W (átmérő: 26...30 mm): 5 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 400 VA Kűlső relé: 50 1-10 V elektronikus előtét - 400 VA
Védelem Típusa	Biztosítékvédelem
Biztosíték Típusa	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Jelölés	L+N
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm²
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok	AENOR CE
Működéshez Szűkséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	5...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Beágyazási Mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	45 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készűlt, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,104 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Folyékony szappan UV-álló Fehérítő Benzin Olaj Ablaktisztító folyadék Aceton Alkohol

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	10,0 cm
1.Csomag Hossza	10,8 cm
1. Csomag Súlya	90,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	1,704 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.