

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Fényerőszabályzó,
rögzítőkeret nélkül, 2 modulos,
40-400W/VA, váltókapcsolásba
köthető, fehér

MGU3.511.18

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2023. nov. 30.

Fő jellemzők

Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Rögzítési Mód	Rápattintható
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Modulok Száma	2 modul
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Maximális Állandó Áram	1,74 A
Vezetékek Össz Száma	2
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa - 40...400 W 230 V AC izzólámpa - 40...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 40...400 VA
Védelem Típusa	Biztosítékvédelem
Biztosíték Típusa	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Jelölés	L+N
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm²
Csatlakoztatott Segédberendezések	Váltókapcsoló
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok	CE
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	5...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Beágyazási Mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,071 kg
------------	----------

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Aceton Folyékony szappan Benzin UV-álló Olaj Alkohol Fehéritő Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,400 cm
1. Csomag Szélessége	9,800 cm
1.Csomag Hossza	10,800 cm
1. Csomag Súlya	125,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	2,200 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Eu Rohs Irányelv	Vizsgálat tárgyat képezi
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ