

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Elektronikus csengő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V, krém

MGU3.786.25

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Egyes fogadás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elektronikus bővítőbetét
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Krém (RAL 9010)

Kiegészítő jellemzők

Áramfelvétel	14 mA
Beállítás Típusa	5 programozható dallam
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Hangszint	70 dB/1m
Kábelkeresztmetszet	0,75...1,5 mm ² rugalmas kábel 0,75...1,5 mm ² merev kábel
Csatlakoztatott Segédberendezések	10 szabványos nyomógomb párhuzamosan kötve 3 jelzőlámpa párhuzamosan kötve
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	IEC 62080
Terméktanúsítványok	CE
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Beágyazási Mélység	33 mm
Mélység	44 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,11 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Aceton Folyékony szappan UV-álló Olaj Fehérítő Benzin Ablaktisztító folyadék Alkohol

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,5 cm
1. Csomag Szélessége	4,5 cm
1.Csomag Hossza	4,5 cm
1. Csomag Súlya	115,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	1
2.Csomag Magassága	5,8 cm
2. Csomag Szélessége	7,5 cm
2. Csomag Hossza	7,5 cm
2. Csomag Súlya	115,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre