

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Elektronikus csengő,
rögzítőkeret nélkül, 2 modulos,
250V~, alumínium

MGU3.786.30

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Egyes fogadás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elektronikus bővítőbetét
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	Rápattintható
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Áramfelvétel	14 mA
Beállítás Típusa	5 programozható dallam
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Hangszint	70 dB/1m
Kábelkeresztmetszet	0,75...1,5 mm ² rugalmas kábel 0,75...1,5 mm ² merev kábel
Csatlakoztatott Segédberendezések	3 jelzőlámpa párhuzamosan kötve 10 szabványos nyomógomb párhuzamosan kötve
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	IEC 62080
Terméktanúsítványok	CE
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Beágyazási Mélység	33 mm
Mélység	44 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,11 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Folyékony szappan Alkohol Aceton Ablaktisztító folyadék UV-álló Benzin Fehérítő Olaj

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	146,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre