



UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, grafit

MGU5.418.12ZD

❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. máj. 18.

❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2023. jún. 15.

❗ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	USB töltő
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Töltő
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	2 modul
Az Usb Tápegység Típusa	USB type A + A
Színárnyalat	Grafit
Ue Névleges Üzemi Feszültség	100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Teljesítmény W-Ban	0,1 W
Névleges Kimeneti Teljesítmény	10,5 W
Bemeneti Teljesítmény	12 W
Élettartam Órákban	30000 óra 10,5 W
Aljzatszám	2
Beépített Csatlakozó Típusa	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem Típusa	Rövidzárlat elleni védelem
Bekötési Pontok Száma	2 csavaros bekötések
A Csavarfej Formája	Pozidriv 1.
Szorítócsatlakozási Kapacitás	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezetékhoosszúság	8 mm
Termék Kompatibilitása	Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok
A Csomagolás Típusa	Tasakos
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	2006/95/EEC ETSI MSZ EN 301 489-4 EU direktíva 2002/95/EC 2006/95/EC EN 60950-1 MSZ EN 62684
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	42 mm
Beágyazási Mélység	30,8 mm
Nettó Súly	0,088 kg

Környezet

Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Ik Védettségi Fok	IK04
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	84 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8 cm
2. Csomag Szélessége	20 cm
2. Csomag Hossza	22,5 cm
2. Csomag Súlya	940 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	75 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	27,008 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Eu Rohs Irányelv	Vizsgálat tárgyát képezi
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.