

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Fényerőszabályzó, 40-1000W/VA, alumínium

MGU5.512.30ZD

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Rögzítési Mód	Csavarok
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Modulok Száma	2 modul
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Maximális Állandó Áram	2,6 A
Vezetékek Össz Száma	3
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa - 40...1000 W 230 V AC izzólámpa - 40...1000 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Védelem Típusa	Áramvédelem Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
Jelölés	L+N
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm²
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok	CE AENOR
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	5...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Beágyazási Mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Nettó Súly	0,1215 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Alkohol Ablaktisztító folyadék Aceton Benzin Olaj UV-álló Fehérítő Folyékony szappan

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	11,0 cm
1.Csomag Hossza	11,0 cm
1. Csomag Súlya	177,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,11 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ