

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA 2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, grafit

MGU50.2424.12Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Adatcsatlakozó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Grafit
Adatcsatlakozó Típusa	RJ45 8 Cat.6 < 250 MHz
Tartozék	Címketartó Védőfűl

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs Hálózat Típusa	10GBASE-T
Kommunikációs Port Protokoll	ATM 155 Mbps
Modulok Száma	2 x 1 modulos
Aljzatszám	2
A Lábnyom Típusa	Infraplus
Csatlakozó Típusa	S-One
Kábel Árnyékolás Típusa	U/UTP
Vezetékek Elrendezése	Árnyékolatlan csavart vezetékpár
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Telepítési Irány	Egyenes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Mélység	36 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási Mélység	25 mm
Nettó Súly	0,087 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP40
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK02
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Környezeti Jellemző	Benzin Fehérítő Folyékony szappan Alkohol Olaj UV-álló Ablaktisztító folyadék Aceton
Szabványok	ISO 8877

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	3,6 cm
1. Csomag Súlya	68,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,5 cm
2. Csomag Szélessége	19,5 cm
2. Csomag Hossza	21,5 cm
2. Csomag Súlya	680,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre