

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Fényerőszabályzó, 40-400W/VA, váltókapcsolásba köthető, fehér

MGU50.511.18Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Modulok Száma	2 modul
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Maximális Állandó Áram	1,74 A
Vezetékek Össz Száma	2
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa - 40...400 W 230 V AC izzólámpa - 40...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 40...400 VA
Védelem Típusa	Biztosítékvédelem
Biztosíték Típusa	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Jelölés	L+N
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Csatlakoztatott Segédberendezések	Váltókapcsoló
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok	CE
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	5...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Beágyazási Mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,1099 kg
------------	-----------

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	UV-álló Olaj Aceton Benzin Ablaktisztító folyadék Alkohol Fehérítő Folyékony szappan

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	9,8 cm
1.Csomag Hossza	10,8 cm
1. Csomag Súlya	163,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	2,766 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ