

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Mozgásérzékelő, 180°, 300W, fehér

MGU50.524.18Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mozgásérzékelő
Készülék Bemutatása	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa - 300 W 230 V AC izzólámpa - 300 W 230 V AC konvektor - 300 W, cos phi = 0,95
Fedlap Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Teljesítménytartomány	300 W
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Mozgásérzékelés Terület	9 x 18 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) 10 x 20 m (Szerelési magasság 2.15 m)
Jelenlétérzékelési Terület	5 x 10 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) 6 x 12 m (PIR szerelési magasság 2.15 m)
Érzékelési Szög	Részleges 90° bal vagy jobb Teljes 180°
Kiválasztási Módo	M: manuális A: automatikus
Párhuzamos Tűk Száma	50...300 W esetén 2 80...300 W esetén 3 100...300 W esetén 4 140...300 W esetén 5
Modulok Száma	2 modul
Beállítás Típusa	Állítható megszakítási idő és világosság
Vezérlő Típusa	Kézi felülírás az előlapi nyomógombbal
Vezetékkonfiguráció	2 vezeték
Fényintenzitás Szabályzás	5...1000 lux automatikus
Időkésleltetés Tartománya	2 s...20 min
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
Jelölés	L+N
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Szerelési Magasság	1,2...2,15 m
Mélység	58 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási Mélység	34 mm
Nettó Súly	0,0969 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...55 °C
Relatív Páratartalom	0...5 %
Környezeti Jellemző	Olaj Alkohol Benzin Fehérítő Aceton Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék UV-álló
Szabványok	EN 60669-2-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,500 cm
1. Csomag Szélessége	10,000 cm
1.Csomag Hossza	11,000 cm
1. Csomag Súlya	158,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	2,710 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ