


# Termékadatlap

Műszaki adatok



## UNICA Kettős hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, fehér

MGU50.8787.18Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Esztetikai Név               | Unica (hagyományos forma)   |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Hangszóró aljzat            |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus rögzítőkerettel |
| Színárnyalat                 | Fehér                       |

### Kiegészítő jellemzők

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Aljzatszám         | 2                                                          |
| Modulok Száma      | 2 x 1 modul                                                |
| Csatlakozás Típusa | 4 benyomható                                               |
| Rögzítési Mód      | Rápattintható                                              |
| Anyag              | ASA + PC: betét fedlap<br>Zamak + PA (poliamid): alkatrész |
| Mélység            | 37 mm                                                      |
| Szélesség          | 45 mm                                                      |
| Magasság           | 45 mm                                                      |
| Nettó Súly         | 0,068 kg                                                   |

### Környezet

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                                   | IP20                                                                                                      |
| Ik Védettségi Fok                                   | IK02                                                                                                      |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | 15...30 °C                                                                                                |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | 0...35 °C                                                                                                 |
| Környezeti Jellemző                                 | Alkohol<br>UV-álló<br>Ablaktisztító folyadék<br>Benzin<br>Folyékony szappan<br>Olaj<br>Fehérítő<br>Aceton |

### Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1   |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag Magassága                     | 4,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 7,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 7,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 69,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | CAR       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 8,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 20,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 22,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 788,000 g |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |