



UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, fehér/indigókék

MGU63.067.842

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. máj. 12.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Esztétikai Név	Unica Plus
Készülék Bemutatása	Komplett mechanizmus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	2
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványtól Eltérés	Brit
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
További Információk A Csatlakozóaljzatról	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges Áram	16 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Tápegység
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Modulok Száma	4 modul
Rögzítési Mód	Oldalrögzítés
Színárnyalat	Fehér
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm ² - kábel merevsége: merev
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos Élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Készletenkénti Mennyiség	1 darab doboz
Beágyazási Mélység	30 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	33 mm
Szélesség	90,21 mm
Magasság	122,9 mm
Nettó Súly	0,128 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Olaj Folyékony szappan Alkohol Fehérítő Ablaktisztító folyadék Benzin Aceton UV-álló

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12,25 cm
1. Csomag Szélessége	9 cm
1.Csomag Hossza	4,75 cm
1. Csomag Súlya	119 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------