



UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, fehér/terrakotta

MGU63.067.851

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. máj. 12.

⚠ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Esztétikai Név	Unica Plus
Készülék Bemutatása	Komplett mechanizmus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	2
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványától Eltérés	Brit
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
További Információk A Csatlakozóaljzatról	Oldalsó földcsatlakozás
Névleges Áram	16 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Tápegység
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Modulok Száma	4 modul
Rögzítési Mód	Oldalrögzítés
Színárnyalat	Fehér
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas 0...4 mm ² - kábel merevsége: merev
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos Élettartam	10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): keret
Készletenkénti Mennyiség	1 darab doboz
Beágyazási Mélység	30 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	33 mm
Szélesség	90,21 mm
Magasság	122,9 mm
Nettó Súly	0,128 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Fehérítő Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Alkohol Benzin Aceton UV-álló Olaj

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,75 cm
1. Csomag Szélessége	9 cm
1.Csomag Hossza	12,25 cm
1. Csomag Súlya	119 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre